


## VARIOfit diable à pneus

VARIOfit

force 200 kg, Pour Ø de pneu 540 - 820 mm, équipé de avec glissière télescopique 4 positions, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante tôle d'acier, 2 roues porteuses

Numéro d'article: 139152



## VARIOfit Diabale à pneus

diable à pneus

- pour chargement, transport et dépôt de piles de pneus entières
- force 200 kg
- Pour Ø de pneu 540 - 820 mm
- hauteur x largeur 1300-1900 x 745 mm
- équipé de avec glissière télescopique 4 positions
- protection de la charge avec système de levage avec fonction d'ouverture permanente/de blocage
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 250 mm
- 2 roues porteuses



## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
type de diable de manutention	diable à pneus	matériau de jante	tôle d'acier
convient pour (application)	pires de pneus entières	Ø de roue	250 mm
charge	200 kg	Roue porteuse	2 roues porteuses
pour diamètre de roue	540-820 mm	poignée de sécurité	non
matériau	acier	hauteur	1300-1900 mm
rabattable	non	largeur	745 mm
protection de la charge	système de levage	surface	finition peinture époxy
équipement diable	glissière télescopique 4 positions	couleur	bleu gentiane // RAL5010
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	non	Poids	31 kg