

Hymer ladder 6012

trap eenzijdig, 11 treden met profiel,
balklengte 3 m, van aluminium

Artikelnummer: 157739



Hymer Stap enkele ladder 6012

ladder







- trap eenzijdig
- 11 treden met profiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,34 m
- reikhoogte 3,84 m
- balklengte 3 m
- diepte trede 80 mm
- breedte 425 mm
- trede-boomverbinding geniet
- uitgerust met gaten voor inhanghaken
- veilig in gebruik door D-boom-concept voor extra stabiliteit
- antislip laddervoeten aan het balkeinde

- van aluminium
- gewicht 6,9 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	ladder	veiligheidsuitrusting ladder	D-boom-concept voor extra stabiliteit
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	geniet
lengte paal	3 m	onderbouw	antislip laddervoeten
werkhoogte	3,34 m	gebruik	eenzijdig
	3,84 m	in-/uitklapbaar	nee
treden aantal	11	verrijdbaar	nee
type trede/sport	treden met profiel	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	norm	DIN EN 131
breedte	425 mm	garantie	10 jaar
ladder uitvoering	eendelig	gewicht	6,9 kg
ladder uitrusting	gaten voor inhanghaken		

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE