

META **stelsysteem -** **aanbouwveld** **CLIP**

CLIP, hoogte x breedte x diepte
2500 x 1000 x 836 mm, vaklast 300
kg, 6 niveaus met Stalen bodem,
opstelhoek recht, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, staanders verzinkt met slag-
en krasbestendige poedercoating in
RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt
met slag- en krasbestendige
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 165394



Das Lagersystem



META Stelsysteem-inhaakstelling CLIP

Aanbouwstelling

stelsysteem - aanbouwveld



- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1000 x 836 mm
- veldlast 2400 kg
- vaklast 300 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 800 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem

- M-vormige langsdruager, 5-voudig afgekant en gelast voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingtype	systeemstelling	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
stellingveld	aanbouwveld	opstelhoek uitrichting	recht
materiaal	staal	stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
hoogte	2500 mm	systeempervoratie	50 mm
breedte	1000 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	836 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	300 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
veldlast	2400 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	6 stuks	levering	voorgemonteerd
vakbreedte	1000 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	800 mm	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	54,4326 kg
gebruik	eenzijdig		

Gerelateerde Producten

150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
157636		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand

157953		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
159245		vleugeldeur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep, drievoudige sluiting, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
160696		sokkellijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 56 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
165441		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 800 mm, voor een vaklast van 300 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
275508		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1306 x 836 mm, vaklast 270 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
585902		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 535 mm, vaklast 230 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
705833		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 335 mm, vaklast 175 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten