

VARIOfit palletwiel

draagvermogen 1200 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
laadhoogte 280 mm, platform open,
platform met 4 vanghoeken als
opzethulp en bevestigingsogen,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met
EasySTOP



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 221831

VARIOfit Palletonderwagen

Draagvermogen 1200 kg

palletwiel

- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 280 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform open
- platform met 4 vanghoeken als opzethulp en bevestigingsogen
- staalconstructie, met slag- en krasvaste poedercoating
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 200 mm
- Met elastiek-banden op drukgegoten aluminium-velg
- wielnaaf met precisiegroefkogellager
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type roller	palletwiel	wiel-ø	200 mm
draagvermogen	1200 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
euronorm	ja	hoogte	350 mm
laadhoogte	280 mm	lengte	1200 mm
lengte laadvlak	1200 mm	breedte	800 mm
breedte laadvlak	800 mm	materiaal	staal
platform	open	oppervlak	m. poedercoating
laadvlak uitrusting	4 vanghoeken als opzethulp en bevestigingsogen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	elastiek	garantie	12 jaar
materiaal velg	drukgegoten aluminium	gewicht	35,5 kg
wiellager	precisiegroefkogellager		

Dit past ook bij ...

769235



pallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in zwart