

## Thurmetall E-bike laadstation

hoogte x breedte x diepte 2095 x 600 x 500 mm, elektrische uitrusting: per vak 2 stekkerdozen 220 V, aardlekschakelaar, stroomonderbreker, stekker uitvoering D, A, NL, 5 vakken, afsluitbaar met muntslot, romp verzinkt met poedercoating van polyesterhars in RAL 5012 lichtblauw, front verzinkt met poedercoating van polyesterhars in RAL 5012 lichtblauw



**THURMETALL**



Artikelnummer: 228540



## Thurmetall E-bike oplaadstation

voor veilig en tijdbesparend opladen van batterijen

E-bike laadstation

- hoogte x breedte x diepte 2095 x 600 x 500 mm
- constructie van staal gelast
- uitgerust met 4 laadvakken met stekkerdozen, 1 revisie-opening, regenoverkapping
- elektrische uitrusting: per vak 2 stekkerdozen 220 V, aardlekschakelaar, stroomonderbreker
- stekker uitvoering D, A, NL
- 5 vakken
- Stofdicht te sluiten via vleugel deur
- afsluitbaar met muntslot
- onderbouw sokkel

- romp verzinkt met poedercoating van polyesterhars in RAL 5012 lichtblauw
- front verzinkt met poedercoating van polyesterhars in RAL 5012 lichtblauw
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- 5 jaar garantie

## Technische details

|                        |  |                      |  |
|------------------------|--|----------------------|--|
| meubeltype             | kast   | oppervlak romp       | verzinkt met poedercoating van polyesterhars |
| type kast              | acculaadkast   | oppervlak front      | verzinkt met poedercoating van polyesterhars |
| plaats van toepassing  | buiten   | kleur romp           | blauw // RAL 5012                            |
| type deur              | vleugeldeur  | kleur voorkant       | blauw // RAL 5012                            |
| hoogte                 | 2095 mm  | materiaal verwerking | gelast                                       |
| breedte                | 600 mm   | sluitsysteem         | muntslot                                     |
| diepte                 | 500 mm   | onderbouw            | sokkel                                       |
| land                   | uitvoering D, A, NL  | vakhoogte (li.)      | 435 mm                                       |
| kast uitrusting        | 4 laadvakken met stekkerdozen, 1 revisie-opening, regenoverkapping | vakbreedte (li.)     | 500 mm                                       |
| vakken                 | 5 stuks  | vakdiepte (li.)      | 470 mm                                       |
| stekkerplaatsen aantal | 8 stuks  | afsluitbaar          | ja   |
| elektrische uitrusting | per vak 2 stekkerdozen 220 V, aardlekschakelaar, stroomonderbreker | garantie             | 5 jaar                                       |
| ip beschermingsklasse  | 44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen             | gewicht              | 85 kg  |
| materiaal              | staal  |                      |  |