


## tapis antifatique

### Amsterdam

marchandise au mètre, hauteur x largeur 14 x 910 mm, résiste au feu, en vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée en noir/jaune, anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs, résistant contre les huiles et produits chimiques



Numéro d'article: 235483




### tapis antifatique

- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts, mais aussi cabinets d'architecture ou supermarchés / pour sollicitations élevées
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 14 x 910 mm
- en vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée en noir/jaune
- bordures biseautées pour marcher sans trébucher et support anti-dérapant RedStop™
- anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181
- résiste au feu selon la classe de protection incendie Bfl-S1, certification NFSI®





## Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	équipement revêtement de sol	bordures biseautées, support anti-dérapant
revêtement de sol	tapis antifatigue	fonction revêtement de sol	anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs
confection	marchandise au mètre	conducteur d'électricité	non
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	difficilement inflammable	non
convient pour (application)	sollicitations élevées	résistance	Huiles, produits chimiques
lieu d'utilisation	intérieur	à manutentionner	oui
matériau de surface de roulement	vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC	coupe-feu	résiste au feu
surface de revêtement de sol	profilé en tôle larmée	norme	DIN 51130 // BGR 181
couleur	noir/jaune	certification	classe de protection incendie Bfl-S1 // NFSI®
hauteur	14 mm	Poids	5,2 kg
largeur	910 mm		

## Accessoires

235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
--------	--	--

## Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute