

Krause

dubbele ladder

STABILO® Professional

trap beide zijden, 2 x 3 treden met R13-laag (incl. bordes), treden met zelfreinigend profiel, standhoogte 0,25 m, balklengte 0,8 m, van aluminium

Artikelnummer: 244178



dubbele ladder




- Geschikt voor gladde en vette werkplekken
- trap beide zijden
- 2 x 3 treden met R13-laag (incl. bordes)
- treden met zelfreinigend profiel
- standhoogte 0,25 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 0,8 m
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- Verhoogde stabiliteit door verstevigde hoeken

- antislip voetschouwen (SafetyCap) aan het balkeinde
- Plaatsbesparend vouwbaar
- van aluminium
- Opgesteld hoogte 700 mm
- gewicht 4,8 kg
- kwaliteitsgarantie volgens EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| stijgtechniek | staande trap | verrijdbaar | nee |
| laddertype | dubbele ladder | leuning | nee |
| geschikt voor (branches) | gladde, vette werkplekken | sport-/dwarsverbinding | gefelsd |
| materiaal | aluminium | veiligheidsuitrusting ladder | spreidbeveiliging |
| gebruik | beide zijden | veiligheidsbeugel | nee |
| lengte paal | 0,8 m | spreidbeveiliging | ja |
| standhoogte | 0,25 m | ladder uitvoering | tweedelig |
| werkhoogte | 2,25 m | opbergbak | nee |
| treden aantal | 2 x 3 | versteviging | verstevigde hoeken |
| type trede/sport | treden met R13-laag | onderbouw | antislip voetschouwen (SafetyCap) |
| treden/bordes uitrusting (gedeta) | zelfreinigend profiel | norm | EN 131 |
| diepte trede | 80 mm | certificering | TÜV getest |
| hoogte | 700 mm | norm trbs (technische regels voo | TRBS 2121-2 |
| in-/uitklapbaar | ja | garantie | 10 jaar |
| klapfunctie | Plaatsbesparend vouwbaar | gewicht | 4,8 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 203393 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 528213 |  | verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |