

## RVS duwbeugelwagen

draagvermogen 200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 625 x 415 mm,  
platform van RVS, platform gesloten,  
4 zwenkwielen, 2 wielen met rem,  
wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 272206



### RVS duwbeugelwagen





- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 625 x 415 mm
- laadhoogte 250 mm
- hoogte x lengte x breedte 905 x 700 x 415 mm
- constructie van RVS (stevig gelast)
- platform van RVS
- platform gesloten
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wielen met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	etages aantal	2 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	borgrand	nee
draagvermogen	200 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
laadhoogte	250-450 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	625 mm	wieluitrusting	2 wielen met rem

breedte laadvlak	415 mm	wiel-ø	125 mm
platform	gesloten	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	RVS	hoogte	905 mm
constructies	geen	lengte	700 mm
nestbaar	nee	breedte	415 mm
materiaal	RVS	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	stevig gelast	garantie	5 jaar
schuifbeugel	1 stuks	gewicht	12 kg

## Dit past ook bij ...

219576		drinkglazenset, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm