

TROAX schuifdeur voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 2200 x 900 mm,
afsluitbaar met cilinderslot, van staal
gelakt in RAL7037 stofgrijs

Artikelnummer: 505687



TROAX Schuifdeur voor scheidingswandsysteem

schuifdeur voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 900 mm
- draadgaas 50 x 50 x 2,5
- afsluitbaar met cilinderslot
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs




Technische details




afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	draaddikte	2,5 mm
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	sluitsysteem	cilinderslot
roosterelement	schuifdeur	profiel	vierkante buis

hoogte	2200 mm	materiaal	staal
breedte	900 mm	oppervlak	gelakt
hoogte maas	50 mm	kleur	stofgrijs // RAL7037
breedte maas	50 mm	gewicht	12 kg

Gerelateerde Producten

505863		staande consoles, voor machine-veiligheidshek
--------	---	---

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen