


META

rayonnage à palettes - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2870 x 1100 mm, charge max. par tablette 1550 kg, 2 niveaux avec traverses, 9 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 509098



Das Lagersystem



META Ray. à palettes

Rayonnage de départ

rayonnage à palettes - rayonnage départ

- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2870 x 1100 mm
- charge maximale par élément 3100 kg
- charge max. par tablette 1550 kg
- compartiment hauteur x largeur 1400 x 2700 mm
- 2 niveaux avec traverses
- réglable au pas de 50 mm


- 9 emplacements (lisse incl.)
- entreposage longitudinal
- force par palette 500 kg
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)

Détails techniques


| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | stabilité des tablettes / niveau | profilés en caisson fermés |
| type de rayonnage | rayonnage à palettes | tablette réglable au pas | 50 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | hauteur de compartiment | 1400 mm |
| matériau | acier | largeur de compartiment | 2700 mm |
| hauteur | 3300 mm | surface de montant | galvanisé |
| largeur | 2870 mm | surface de traverses | finition peinture époxy |
| profondeur | 1100 mm | alignement angle d'installation | droit |
| charge maxi par tablette | 1550 kg | couleur traverse | orangé rouge // RAL2001 |
| charge maxi par élément | 3100 kg | exécution couleur | orangé rouge/galvanisé // RAL2001 |
| emplacement | 9 pièce | volume de livraison | rayonnage de base avec 2 échelles avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre |
| niveaux de stockage | 3 pièce | livraison | démonté |
| entreposage | longitudinal | conseil d'utilisation charge max | des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément |
| utilisation | unilatéral | certification RAL-RG | RAL-RG 614/1 (21) |
| nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce | Poids | 102,824 kg |
| type tablette/niveau | traverses | | |

Accessoires

162133



rayonnage à palettes - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2785 x 1100 mm, charge max. par tablette 1550 kg, 3 niveaux de stockage avec traverses, 9 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

| | | |
|--------|---|--|
| 503900 |  | support angulaire pour rayonnage à palettes, profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 1150 kg, avec butée d'arrêt, en acier avec laquage en RAL2001 orangé rouge |
| 691499 |  | protection anti-collision, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur 400 mm, en acier, coloris jaune/noir, à cheviller |
| 691863 |  | support angulaire pour rayonnage à palettes, profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 250 kg, avec butée d'arrêt, en acier avec laquage en RAL2001 orangé rouge |
| 691998 |  | tablette avec panneau en acier pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 2700 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 736815 |  | supports transversaux pour rayonnage à palettes, profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 400 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge |
| 736826 |  | pièce intermédiaire pour rayonnage double, longueur 200 mm |
| 767615 |  | supports transversaux pour rayonnage à palettes, profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 1100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203461 |  | escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,7 m, longueur de lisse 2,49 m, en aluminium |
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 213058 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm |
| 216175 |  | caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1040 x 620 x 510 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 507316 |  | chariots de levage/pesage, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 40 x 190 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm, avec fonction de course rapide |
| 513209 |  | escalier mobile roulant, estrade hauteur 1,92 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins |
| 991754 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |