

hofsysteemstelling - hoekstelling

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060/1515 x 535 mm, vaklast 125 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek links en rechts, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 510010



hofsysteem
REGALSYSTEME



hofsysteemhoekstelling

Hoekstellingveld

systeemstelling - hoekstelling

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060/1515 x 535 mm
- veldlast 900 kg
- vaklast 125 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken




zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen

- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek links en rechts
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	500 mm
stellingtype	systeemstelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eeenzijdig
stellingveld	hoekstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	links en rechts
breedte	1060 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
diepte	535 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
beenlengte a	1060 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
beenlengte b	1515 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	125 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	900 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	5 stuks	garantie	5 jaar
vakbreedte	1000 mm	gewicht	80,99 kg

Gerelateerde Producten

150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
510036		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 125 kg, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
575046		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 535 mm, vaklast 140 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

580487		stysteemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 535 mm, vaklast 185 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
868292		paal voor grondstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandafröller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
862489		stysteemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit