

## Kappes systeemkast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, 4 lade(n), met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 522663

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Zwaarlastkast RasterPlan®

### met scheidingswand

systeemkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met venster
- dubbelwandige deuren
- hoeken hardgesoldeerd
- 6 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 4 lade(n)
- laden hoogte 4x175 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- met scheidingswand

- Links uitgerust met 3 legborden en 2 laden, rechts met 3 legborden en 2 laden
- rechts 3 legborden en 2 laden
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details




meubeltype	kast	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
type kast	systeemkast	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	dubbele openslaande deur	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	1950 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	1000 mm	onderbouw	sokkel
diepte	600 mm	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden, lades	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast links uitrusting	3 legborden en 2 laden	oppervlak legbord	verzinkt
kast rechts uitrusting	3 legborden en 2 laden	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	6 stuks	scheidingswand	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	deurconstructie	dubbelwandig
draagvermogen legbord	80 kg	uittrekrail lade	telescooprail
draagvermogen kastbodem	400 kg	uittrekbare lade	100 %
laden aantal	4 stuks	greep	draaigreep
laden aantal x hoogte	4x175 mm	verrijdbaar	nee
fronthoogte 175 mm	4 stuks	stabiliteit / versterking / vers	hoeken hardgesoldeerd
draagvermogen lade	110 kg	deur uitvoering	dubbelwandige deuren
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	163 kg

## Gerelateerde Producten

522554		uittrekbaar legbord voor verticale kast, breedte x diepte 500 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522555	•	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522556	•	lade voor systeemkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522557	•	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522558	•	lade voor systeemkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522559	•	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522560	•	lade voor systeemkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522564	•	uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

522565		vloerverankering voor zwaarlastkast
522621		perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522622		perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522677		Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte 500 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522686		indelingsset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522687		indelingsset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522688		indelingsset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

### Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw