

Miltex houten looprooster

metergoed, hoogte x breedte 35 x 1200 mm, van hout met geprofileerd oppervlak in beuken, bestendig tegen olie en chemicaliën

Artikelnummer: 528977



Miltex Houten loopvloer

houten looprooster





- geschikt voor droge werkomgeving, bijv. voor bewerkingsmachines, CNC-centra en omgevingen met verspaningsafval
- metergoed
- hoogte x breedte 35 x 1200 mm
- zonder oprijplaat
- van hout met geprofileerd oppervlak in beuken
- bestendig tegen olie en chemicaliën
- antislipwaarde R 11 conform DIN 51130 getest

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	35 mm
	vloerbedekking	breedte	1200 mm
confectionering	metergoed	elektrisch geleidend	nee
geschikt voor (branches)	droge werkomgeving, bijv. voor bewerkingsmachines, CNC-centra en omgevingen met verspaningsafval	moeilijk ontvlambaar	nee
vloerbedekking uitvoering	zonder oprijplaat	bestendigheid	oliën, chemicaliën

materiaal loopvlak	hout	norm	antislipwaarde R 11 conform DIN 51130 getest
oppervlak vloerbedekking	geprofileerd	gewicht	15,6 kg
kleur	beuken		

Dit past ook bij ...

504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw