

Format Tresorbau kluis

veiligheidsniveau: VdS 1, hoogte x
breedte x diepte 800 x 600 x 500
mm, 2 niveaus, romp gelakt, front
gelakt

Artikelnummer: 529801



○ ○ ○
FORMAT
The Safe Company



Format Tresorbau Kluisje

Veiligheidsniveau VdS S1

Format Tresorbau kluis

- veiligheidsniveau: VdS 1
- brandbeveiliging: niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 800 x 600 x 500 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 735 x 528 x 365 mm
- 2 niveaus
- voor 12 ordners
- vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling driezijdig
- slotbout Ø 25 mm
- beschermt tegen stoten van mechanisch en thermisch gereedschap
- deur 135 mm dik
- constructie van staal

- romp gelakt
- front gelakt
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €
- voorbereid voor vloerverankering
- gewicht 230 kg

Technische details

meubeltype	kast	binnenbreedte	528 mm
type kast	safe	binnendiepte	365 mm
hoogte	800 mm	type deur	vleugeldeur
breedte	600 mm	openingshoek deur	180 °
diepte	500 mm	dikte deur	135 mm
volume	141 l	kast veiligheidsuitrusting	beschermt tegen stoten van mechanisch en thermisch gereedschap
veiligheidsniveau	VdS 1	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden	oppervlak romp	gelakt
legborden / schappen aantal	2 stuks	oppervlak front	gelakt
ordnercapaciteit	12 stuks	kluis	nee
verankering	vloerverankering	afsluitbaar	ja
vergrendeling	driezijdig	sluitsysteem	dubbel baardslot
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	diameter slotbout	25 mm
verzekeraar	ja	kleur bodem	In kleur van de romp
verzekeringsbescherming	beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €	oppervlak legbord	gelakt
inbraakbeveiliging	ja	gewicht	230 kg
binnenhoogte	735 mm		

Gerelateerde Producten

528150



cijfercombinatieslot, diepte 42 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

139643



sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw

146303



mobiele papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm

504279



stationsklok, kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik