

fetra mobiele schaarheftafel

draagvermogen 750 kg, platform
lengte x breedte 1010 x 520 mm,
enkelvoudige schaar van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
zwart/geel

Artikelnummer: 999392



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY

fetra Schaarheftafel

Draagvermogen 750 kg

mobiele schaarheftafel



- draagvermogen 750 kg
- platform lengte x breedte 1010 x 520 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- hefuitvoering handmatig met pedaal
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart/geel
- torsiestijve staalconstructie
- met duwbeugel in RAL9005 gitzwart
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- gewicht 120 kg
- 2 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	heftafel	materiaal platform	staal
heftafeltype	mobiele schaarheftafel	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen

draagvermogen	750 kg	materiaal rollen	polyurethaan
lengte platform	1010 mm	lengte	1260 mm
breedte platform	520 mm	wiegfunctie	nee
hefhoogte (min.)	442 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
hefhoogte (max.)	1000 mm	kleur platform	antracietgrijs // RAL7016
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	oppervlak schaar	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig met pedaal	kleur schaar	zwart/geel
bediening wielonderstel	handmatig	kleur beugel	gitzwart // RAL9005
greep	duwbeugel	garantie	2 jaar
materiaal	staal	gewicht	120 kg

Gerelateerde Producten

999235		rollenelement, voor schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, star
999246		rollenelement, voor schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, draaibaar