


Staal kabel 3-sprong




Systeem T verzinkte staalkabelwerk met topschalm en eindfournituren.

Kenmerken

- Samenstelling volgens EN 13414-1.
- Staalkabel volgens DIN 3088.
- Standaard werk lengte 1 meter.

Optie

- Langere lengtes.
- Hogere capaciteiten.



HS


LH

SCH

WS

Type	Veilige werklust (kg)	Kabeldiameter (mm)	Artikelnummer
SK3-EHS-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110311
SK3-ELH-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110321
SK3-EWS-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110331
SK3-ESCH-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110341
SK3-EHS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112311
SK3-ELH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112321
SK3-EWS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112331
SK3-ESCH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112341
SK3-EHS-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114311
SK3-ELH-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114321
SK3-EWS-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114331
SK3-ESCH-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114341
SK3-EHS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116311
SK3-ELH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116321
SK3-EWS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116331
SK3-ESCH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116341
SK3-EHS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118311
SK3-ELH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118321
SK3-EWS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118331
SK3-ESCH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118341

Staal kabel 4-sprong



Type	Veilige werklust (kg)	Kabeldiameter (mm)	Artikelnummer
SK4-EHS-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110411
SK4-ELH-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110421
SK4-EWS-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110431
SK4-ESCH-10MM-1M-1T	2100-1500	10	3110441
SK4-EHS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112411
SK4-ELH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112421
SK4-EWS-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112431
SK4-ESCH-12MM-1M-1.45T	3000-2150	12	3112441
SK4-EHS-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114411
SK4-ELH-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114421
SK4-EWS-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114431
SK4-ESCH-14MM-1M-2T	4200-3000	14	3114441
SK4-EHS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116411
SK4-ELH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116421
SK4-EWS-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116431
SK4-ESCH-16MM-1M-2.5T	5250-3750	16	3116441
SK4-EHS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118411
SK4-ELH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118421
SK4-EWS-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118431
SK4-ESCH-18MM-1M-3.2T	6700-4800	18	3118441