

Lampe ronde à LED RL 1650 P, avec détecteur de mouvement

- source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- la lampe contient des LED intégrées
- les LED ne peuvent pas être changées
- pour montage mural et au plafond, livraison avec borne de raccordement, support mural et kit de vis
- convient pour l'intérieur et l'extérieur
- indice de protection IP54 - étanche à la poussière et protégé contre les éclaboussures
- lumière non éblouissante et en même temps économe en énergie
- boîtier en plastique
- zone de détection jusqu'à 8 m
- angle de détection d'environ 100°
- interrupteur supplémentaire pour l'éclairage permanent
- durée d'allumage d'environ 60 secondes
- résistance aux chocs : IK06
- Indice de rendu des couleurs : 81
- consommation électrique en mode veille : 0,40 W
- consommation d'énergie : 15 watts
- flux lumineux : 1680 lm
- température de couleur : 4000 K
- durée de vie : 36.000 heures
- dimensions : diamètre: 245 x (P)60 mm

Exemples d'utilisation :


- idéal pour l'éclairage de zones d'entrée, d'allées ou d'abris de voiture
- convient à l'utilisation dans les pièces humides comme les garages, les caves et les ateliers ou les jardins



Lampe ronde à LED RL 1650 P



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Produit	Couleur	Puissance	Equivalence	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe ronde à LED RL 1650 P	blanc	15 watts		1680 lm	81 Ra	4.000 K		F	1270790901	11272044