


## **bott**

### **Lochplattenschrank**

#### **cubio**

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 650 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, 4 Schublade(n), mit Mitteltrennwand, verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

**Artikelnummer: 125904**



## **bott Systemschrank cubio**

### Lochplattenschrank




- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 650 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
- Türen innen mit perfo-Lochung
- Türen mit verdeckter Schließstange
- Türöffnungswinkel 180 °
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 160 kg
- 4 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x125 mm
- mit Mitteltrennwand
- Links ausgestattet mit 2 Böden und 2 Schubladen, rechts mit 2 Böden und 2 Schubladen
- rechts 2 Böden und 2 Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Schranktyp	Systemschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Lochprägung	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	2000 mm	Schließsystem	5-Stift-Wechselkern
Breite	1050 mm	Material	Stahlblech
Tiefe	650 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	abschließbar	ja
Schrank links Ausstattung	2 Böden und 2 Schubladen	Mitteltrennwand	ja
Schrank rechts Ausstattung	2 Böden und 2 Schubladen	Auszug	100 %
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	180 °
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	160 kg	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl	4 Stück	Tür Ausführung	Türen mit verdeckter Schließstange
Schubladen Anzahl x Höhe	4x125 mm	Tür Ausstattung	Türen innen mit perfor-Lochung
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	227,6 kg

## Zubehör

125787		Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1050 x 650 mm
125792		Auszugboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 1050 x 650 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, mit Normallastauszug, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
125795		Auszugboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 1050 x 650 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, mit Schwerlastauszug, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126035		Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 350 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126036		Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 350 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126037		Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 400 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau

126038		Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 400 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126039		Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 450 x 1050 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126057		Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1050 x 650 mm, Traglast 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
126065		Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1050 x 650 mm, Traglast 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
126069		Kleiderstange, mit 6 Haken, Breite x Tiefe 1050 x 650 mm, Aus Aluminium eloxiert
126082		Einlegeboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 64 x 1050 x 650 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126091		Schublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1050 x 650 mm, Normallastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126092		Schublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 1050 x 650 mm, Normallastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126098		Innenschublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1050 x 650 mm, Schwerlastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126099		Innenschublade für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 1050 x 650 mm, Schwerlastauszug, in RAL7035 Lichtgrau
126244		Unterfahrsockel für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 650 mm
126267		Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 925 x 525 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 650 mm