

## RAU

### Fahrbare Werkbank

#### Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 880 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Buche, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 3 Schubladen, 2 Schränke, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



# RAU.



Artikelnummer: 148714



## RAU Werkbank Serie 8000

### Fahrbare Werkbank




- Höhe x Breite x Tiefe 880 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Ausstattung: 3 Schubladen, 2 Schränke, 1 Schiebebügel
- links 1 Schrank
- mitte 3 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 3x180 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 90 %
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen

- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Gummi-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                          |   |                          |                          |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                                       | Auszug Schublade         | 90 %                     |
| Tischtyp                 | Werkbank                                    | Auszugsführung Schublade | auf Rollenführung        |
| Gestellausführung        | 4 Rollen                                    | Griff                    | Griffleiste              |
| Gestellform              | 4-Fußgestell                                | Beschriftungsfeld        | Beschriftungsstreifen    |
| Höhe                     | 880 mm                                      | Material Platte          | Buche                    |
| Breite                   | 2000 mm                                     | Material Gestell         | Stahl                    |
| Tiefe                    | 700 mm                                      | Oberfläche Gestell       | pulverbeschichtet        |
| Stärke Platte            | 40 mm                                       | Farbe Gestell            | lichtgrau // RAL7035     |
| Traglast                 | 450 kg                                      | Oberfläche Front         | pulverbeschichtet        |
| höhenverstellbar         | nein  | Farbe Front              | enzianblau // RAL5010    |
| elektrisch leitend       | nein  | Türen Anzahl             | 2 Stück                  |
| Werkbank Ausstattung     | 3 Schubladen, 2 Schränke,<br>1 Schiebebügel | fahrbar                  | ja                       |
| Unterbauten links        | 1 Schrank                                   | Rollen Anzahl / Art      | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Unterbauten Mitte        | 3 Schubladen                                | Bereifung                | Gummi                    |
| Unterbauten rechts       | 1 Schrank                                   | Material Felge           | Polypropylen             |
| Schubladen Anzahl        | 3 Stück                                     | Rad-Ø                    | 125 mm                   |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 3x180 mm                                    | Anlieferung              | fertig montiert          |
| Fronthöhe 180 mm         | 3 Stück                                     | Garantie                 | 10 Jahre                 |
| Schubladentraglast       | 100 kg                                      | Gewicht                  | 160 kg                   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148771 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Fronthöhe 180 - 360 mm |
| 148773 |  | Schubladeneinsatzset, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 120 - 360 mm, Höhe 90 mm                 |
| 148774 |  | Anti-Rutschmatte für Werkbank, Breite x Tiefe 490 x 560 mm   |

