

hofs

ESD-Regal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm, Fachlast 140 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau

Artikelnummer: 228263



hofs
REGALSYSTEME



hofs ESD-Regal

Anbaufeld

ESD-Regal - Anbaufeld



- Geeignet für EPA-Schutzzonen
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm
- Fachlast 140 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar

- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau
- Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- Ableitwiderstand nach DIN EN 61340-5-1:2005, Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:20000
- 5 Jahre Garantie
- gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden


Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	ESD-Regal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Boden	kunststoffbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	EPA-Schutzzonen	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
elektrisch leitend	ja	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebungen
Material	Stahl	Farbe Boden	ähnlich RAL7035 lichtgrau
Höhe	2000 mm	Farbe Ständer	ähnlich RAL7035 lichtgrau
Breite	1010 mm	Farbe Ausführung	lichtgrau
Tiefe	635 mm	Anlieferung	zerlegt
Fachlast	140 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Norm	Ableitwiderstand nach DIN EN 61340-5-1:2005, Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:20000
Fachbreite	1000 mm	Garantie	5 Jahre
Fachtiefe	600 mm	Gewicht	28,237 kg

Zubehör

228287		Fachboden für ESD-Regal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau
228291		Wandverankerung für ESD-Regal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
--------	---	---

217213		<p>EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen</p>
231461		<p>Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden</p>
991798		<p>Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß</p>