

bott **PC-Schrank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 1650 x 1050 x 550 mm, 1 belüftetes Monitorfach mit Scheibe, 1 abschließbare Tastaturablage, 1 Monitorfach, 1 Tastaturauszug, 1 Schrank, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 233350



PC-Schrank




- Höhe x Breite x Tiefe 1650 x 1050 x 550 mm
- 1 belüftetes Monitorfach mit Scheibe, 1 abschließbare Tastaturablage, 1 Monitorfach, 1 Tastaturauszug, 1 Schrank
- 1 Ebene(n)
- Traglast je Ebene 75 kg
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Material Korpus	Stahl
Schranktyp	PC-Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet

Höhe	1650 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Breite	1050 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	550 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Monitorfach, Tastaturauszug, Schrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
EDV-Ausstattung	1 belüftetes Monitorfach mit Scheibe, 1 abschließbare Tastaturablage	fahrbar	nein
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	75 kg	Gewicht	75,512 kg

Zubehör

233013		Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233354		Ablageboden für PC-Schrank, Breite 350 mm
233357		Sockel für PC-Schrank, für Schrankbreite 1050 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen