

## Kärcher Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/4 C BP Pack \*EU

Artikelnummer: 237308



**KÄRCHER**



### Technische Details

Akkubetrieb	nein	Anzahl pro Palette	15 st
Akkutyp	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku	Verpackungsmenge	1 st
Bürstendrehzahl	1270 U/min	Praktische Flächenleistung	150 m <sup>2</sup> /h
Höhe	1180 mm	Max. Flächenleistung	200 m <sup>2</sup> /h
Breite	335 mm	Gefahrgut: Höchstzulässige Gesam	333 kg

Ausstattung	Variante (Akku und Ladegerät inbegriffen), Transporträder	Gewicht (mit Zubehör)	18 kg
Lieferumfang	Walzenbürste	Arbeitsbreite Bürsten	300 mm
Titel Reinigung/Entsorgung	\$B Scheuersaugmaschine \$\$ \$M	Arbeitsbreite Saugen	300 mm
WEEE- Registrierungsnummer	DE64190940	Antriebsart	Batterie
WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4	Laufzeit je Akkuladung	max. 1
Marke laut EAR-Register	Kärcher	Abmessungen (L x B x H)	390 x 335 x 1180 mm
Werbung	Ideal für kleine Flächen.	Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Batterie	36 / 7.5 V / Ah	Netzanschluss Ladegerät	100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Tank Frisch- /Schmutzwasser	4 / 4 l	Anzahl benötigter Akkus	1 Stück
Stromart	230 / 50 - 60 V / Hz	Spannung	36 V
Gewicht	20,816 kg	Kapazität	7,5 Ah
Bürstenanpressdruck	100 g/cm <sup>2</sup> /	Länge	390 mm
Aufnahmeleistung	550 W	Wasserverbrauch	1
Schalldruckpegel	72,4 dB (A)	BaRaGr	1

## Zubehör

119395		Dosierstation für Scheuersaugmaschinen
119564		Walzenbürste für Scheuersaugmaschine, Härtegrad: hoch-tief, Höhe x Länge x Breite 60 x 300 x 60 mm, in orange
119570		Walzenbürste für Scheuersaugmaschine, Härtegrad: weich, Höhe x Länge x Breite 60 x 300 x 60 mm, in blau
119612		Saugbalken, gerade Form, in grau
119716		Desinfektionsmittel, Kanister mit 200 l Inhalt, entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien, Wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze
237311		Kärcher Battery Power+ 36/60
237314		Kärcher Battery Power+ 36/75
237317		Kärcher Schnellladegerät

237319		Kärcher Starter Kit Battery Power+ 36/75
237320		Kärcher Starter Kit Battery Power+ 36/60