

Transportroller

Traglast 300 kg, Plattform offen,
Plattform aus Stahl, mit farbigen
Kunststoffecken, 4 Lenkrollen, Mit
TPE-Bereifung



Artikelnummer: 244064

Transportroller

- Traglast 300 kg
- Länge x Breite 810 x 610 mm
- Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
- Plattform offen
- Plattform aus Stahl, mit farbigen Kunststoffecken
- Durch Stapelrahmen an den Ecken stapelbar
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	300 kg	Bereifung	TPE
Euronorm	ja	Rad-Ø	100 mm
Plattform	offen	Länge	810 mm
Material Plattform	Stahl	Breite	610 mm
Plattform Ausstattung	farbige Kunststoffecken	Gewicht	5,8 kg
stapelbar durch	Eck-Stapelrahmen		

