


Artikel nummer	artikelnaam
863003019	Blue-control Hybrid-Smart Switch: inbouw schakelaar 3dr

Blue-control Hybrid-Smart Switch: inbouw schakelaar 3-draads, met universele wipbevestiging, voor het draadloos schakelen van verlichting of apparaten, 230 V~, 50 Hz, 2.300 W, 2,4 GHz, IP20



Technische gegevens	863003019
Stroomvoorziening	230 V AC
Aantal relais	1
Geschikt voor schakelaar	ja
Geschikt voor pulsdrucker	geen
Geschikt voor dimmer	geen
Geschikt voor rolluikschakelaar	geen
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	overig
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar	geen
Geschikt voor jaloezieschakelaar	geen
Transparant	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	ja
Compatible met Amazon Alexa	ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	blauw
Halogeenvrij	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Rollingcode-systeem	geen
Aantal commando's	∞
Radiofrequentie	2400
In behuizing	ja
In buisvoetbehuizing	geen
SMD-module/printplaat	geen
Druktoetsenmodus	geen
Schakelmodus	ja
Met radio-handzender	geen
Met radiocodeerapparaat	geen
Met radioknop	geen
Codelengte (Bit)	128
RAL-nummer (vergelijkbaar)	5005
Met IFTTT ondersteuning	nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kwaliteitsklasse	Polycarbonaat (PC)
Beschermingsgraad (NEMA)	overig

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische gegevens		863003019
Uitvoering oppervlakte	onbehandeld	
Modulatie	UKW (FM)	