

Li-Ex

Spezial-Grundreiniger

Produkt-Code: GG 60

Eigenschaften

Reinigungsintensiver, schaumgebremster Grundreiniger, vorzugsweise für alkaliempfindliche elastische Belagsarten. Entfernt Polymerbeschichtungen und Pflegemittelfilme sowie auch öl- und fetthaltige Verschmutzungen schnell und mühelos.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Seife < 5 %, Komplexbildner, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Limonene).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9

Anwendungsbereich

Auf wasserfesten, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Belagsarten anwendbar, z. B. Linoleum, Gummi, PVC, Polyolefin, Natur- und Kunststein. Bei nicht einwandfrei identifizierbaren Belagsarten ist vor der Anwendung die Materialbeständigkeit zu prüfen.

Anwendung

Grundreinigung auf beschichteten bzw. eingepflegten Belagsarten:

1 – 3 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser.

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, scheuern, wenn nötig heißes Wasser über den Laugentank zugeben, Schmutzflotte absaugen, mit klarem Wasser nachwaschen.

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



**Grund-
reinigung**

Verbrauch pro m²

Grundreinigung: 90 ml

GHS 07, Achtung (im Konzentrat);

H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

10 L Kanister

Art.-Nr. j 15 02 10

