

Artikelnummer: 64053

Kurzbeschreibung: Hogastra-® grootverbruik koffiemachine CNS 75, voor 15-75 kopjes

Langbeschrijving: Hogastra-® koffiemachine: [ul] van hoogwaardig roestvast staal compact, mobiel en eenvoudig te bedienen zonder filterpapier goede filterkoffie zetten en auto matisch urenlang heet en klaar voor gebruik houden automatische bediening garandeert bij het zetten een zettemperatuur van ca. 95 °C gelijkblijvende temperatuur van ca. 83 °C tijdens het warm houden door aparte warmhouder met opzetfilter zettijden: 15 kopjes ca. 12 min., 50 kopjes ca. 30 min., 100 kopjes ca. 50 min. met thermostaatbeveiliging tegen oververhitting en droogkoken IPX4-spatwaterbestendige uitvoering voor grootverbruik in keukens aansluiting: 230 V/50 Hz stroomverbr.bij zetten: 1.600 Watt warmhouden: 100/175/200 Watt volgens model zettijden: 15 kopjes ca. 12 min./50 kopjes ca. 30 min./100 kopjes ca. 50 min.[ul]Model CNS 35[ul] voor 15-35 kopjes/2-4,5 liter afm.: h 380 mm met opzetfilter, h 350 mm zonder opzetfilter a^m 220 mm gewicht: 3,5 kg[ul]Model CNS 50[ul] voor 15-50 kopjes/2-6,5 liter afm.: h 450 mm met opzetfilter, h 410 mm zonder opzetfilter ø 220 mm gewicht: 4 kg[ul]Model CNS 75[ul] voor 15-75 kopjes/2-9,5 liter afm.: h 490 mm met opzetfilter, h 420 mm zonder opzetfilter ø 240 mm gewicht: 4,5 kg[ul]Model CNS 100[ul] voor 15-100 kopjes/2-12,5 liter afm.: h 530 mm met opzetfilter, h 470 mm zonder opzetfilter ø 260 mm gewicht: 5 kg[ul]Model CNS 130[ul] voor 15-130 kopjes/2-16,5 liter afm.: h 570 mm met opzetfilter, h 490 mm zonder opzetfilter ø 280 mm gewicht: 5,7 kg[ul]

