



2
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN FL2000R

- Akku-Arbeitsstrahler mit 2000lm (100%) und einer 20 W COB LED
- Integrierter Li-Ion-Akkupack mit Sicherheitselektronik - 3,7 V / 4400 mAh / 16.28Wh
- Zwei Helligkeitsstufen: 100% Leuchtkraft (2 Stunden), 50% Energiesparmodus (3 Stunden)
- Aufladbar über einen Micro-USB-Anschluss - Ladezeit ca. 4 Stunden
- Powerbank Funktion dank integrierten USB-Ausgang für Smartphone etc.
- Gehäuse aus Aluminium und Schutzecken aus hochwertigem Kunststoff – extrem stoßfest
- Flexibel einsetzbar durch stabilen 180° verstellbaren Aufstellbügel / Tragegriff
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LED – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Spritzwassergeschützt (IP64) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich

INFORMATIONEN

Produktname FL2000R
Artikelnummer 1600-0356
EAN-Code 4013674167210
Zolltarifnummer 85131000000
Materialgruppe 88
Lieferumfang FL2000R, Micro-USB-Kabel,
 Bedienungsanleitung

Produkt 145 × 145 × 40 mm / 560 g
Verpackung + Produkt 165 × 152 × 50 mm / 657 g
Verpackungseinheit 15 (515 × 270 × 182 mm)

