

Verschlusschraube


ehemals DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430

514/29

EAN: 4011126019896

bevorzugte VPE:50 St.

Mengeneinheit:St.



Artikelbeschreibung

Verschlusschraube, Pg 29, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	7 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,61 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	44,00 mm
Breite	44,00 mm
Tiefe / Länge	12,00 mm
Durchmesser	44,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

514/29

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	12,00 mm	Breite	44,00 mm	Höhe	44,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,37 kg	Volumen	0,002 m ³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	3,89 kg	Volumen	0,016 m ³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Verschlussschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Verschlussschraube ist nur von Hand empfehlenswert!

Nenngröße : Pg 29
 Anschlussgewindelänge : 8 mm
 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C
 Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°
 Schutzart : IP54
 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/... (bitte gesondert bestellen!) : IP68
 Werkstoff : Polystyrol
 Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
 Kleinhuis Modell-Nr. : 514/29
 EP Material_____ EP Lohn_____
 Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	16.01.2020
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097