



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Verlängerter Drehgriff
Kurzbezeichnung des Geräts	GV7AP
Kompatible Produktfamilie	TeSys (TeSys GV7) Motor-Leistungsschalter TeSys (TeSys GV5) Motor-Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Montageposition des Drehgriffs	Front
Montageart des Drehgriffs	Verlängert

Zusatzmerkmale

Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Rückwand/Tür-Abstand	185...600 mm
Verriegelung mit Drehgriff	1 bis 3 Vorhängeschlösser 5...8 mm Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Produktgewicht	0,775 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,900 cm
VPE 1 Breite	10,600 cm
VPE 1 Länge	49,200 cm
VPE 1 Gewicht	710,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,512 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	12
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	19,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------