

25

P 129 S


## Modular-Steckverbinder



Modularstecker, 8p8c (RJ45), mit Verriegelungslasche,  
Schirmung und Eindringkontakten

25

P 129 S



\*a Eindringkontakt

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+125 °C

### Werkstoffe

Kontaktträger PC, V-2 nach UL94  
 Kontakt CuSn, unternickelt und vergoldet  
 Schirmung CuZn, vernickelt

### Anschließbare Leiter Eindringbereich

Querschnitt AWG 26–24, 0,128–0,241 mm<sup>2</sup>  
 Bauform Rundkabel  
 Abisolierlänge Kabelmantel 6 mm

### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Bemessungsstrom 1,5 A  
 Bemessungsspannung 250 V AC  
 Isolationswiderstand 500 MΩ

### Zugehörige Produkte

Gegenstücke

☞ 2531 01 ☞ P 133 ☞ P 136  
 ☞ P 137 S

Zubehör

☞ 2532 01

Verarbeitungsequipment

☞ ZP25-2

25

P 129 S

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
P 129 S	8	100	1000

**Verpackung:**  
im Tablett