



Artikelnummer 1177370  
EAN 4007123657711

## BESCHREIBUNG

- 12 superhelle SMD-LEDs vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 0 bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knick- und drehbarer Leuchtenkopf, auf Taschenformat einklappbar.
- 2 Magnete hinten, einer im Haltefuß und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	400 lm	Anzahl der Batterien	1
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	70 lm	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Leistungsaufnahme	3,3 W	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Farbtemperatur	6,000 K	Fassung	Sonstige
Akku-Kapazität	2 Ah	Schlagfestigkeit	IK07
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	80 h	Schutzart (IP)	IP20
Akku-Ladezeit ca.	3 h		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,37 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,25 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13 cm x 4 cm x 35 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	30 cm x 4,4 cm x 3,4 cm		