

## fetra Öldichter Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 1099 x 1458 x 855 mm, Inhalt 0,6 m<sup>3</sup>, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 158787



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra öldichter Kippwagen

### Öldichter Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 1099 x 1458 x 855 mm
- Schüttkantenhöhe 843 mm
- Inhalt 0,6 m<sup>3</sup>
- Traglast 750 kg
- Gewicht 625 kg
- Materialstärke 2 mm
- Rad Ø 200 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung
- öldicht
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen + Schiebebügel

- mit thermoplastischer Elaser-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Ablasshahn	nein
Inhalt	0,6 m <sup>3</sup>	stapelbar	nein
Höhe	1099 mm	nestbar	nein
Länge	1458 mm	Griff	Schiebebügel
Breite	855 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Traglast	750 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Schüttkantenhöhe	843 mm	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Material	Stahl	Deckel	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Eigenschaft	öldicht	Bereifung	thermoplastisches Elaser
Materialstärke Wanne	2 mm	Rad-Ø	200 mm
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Radlager	Rillenkugellager
Kippfunktion	manuell	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Kippsicherung	ja	Garantie	10 Jahre
unterfahrbar	ja	Gewicht	625 kg
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen		