

Bauer Gasflaschen-Depot

für 32 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2190 x 2100 x 1085 mm, mit geschlossenem Dach, mit Doppel-Flügeltür, aus Drahtgitter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 531807

Bauer Gasflaschen-Depot

Gasflaschen-Depot



- zur Lagerung im Freien
- für 32 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 2190 x 2100 x 1085 mm
- mit geschlossenem Dach
- mit Doppel-Flügeltür
- sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss
- aus Drahtgitter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details





| | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Container | Türtyp | Doppel-Flügeltür |
| Containertyp | Gasflaschen-Depot | abschließbar | ja |
| Lagerort | im Freien | Schließsystem | Profilzylinderschloss |
| Gefahrstoffbezeichnung | Gase | Isolierung | nein |
| Kapazität | 32 Gasflaschen | Material | Drahtgitter |
| Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm m | 32 Stück | Oberfläche | verzinkt |

| | | | |
|--------|-------------|---------------------|---|
| Höhe | 2190 mm | Brandschutz | nicht brandgeschützt |
| Breite | 2100 mm | Anlieferung | zerlegt |
| Tiefe | 1085 mm | Zertifizierung TRGS | erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510 |
| Dach | geschlossen | Gewicht | 201 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 529860 |  | Gitterrostboden für Gasflaschen-Depot, Breite x Tiefe 2100 x 1085 mm, Aus Stahl feuerverzinkt |
| 529872 |  | Gestell für Gasflaschen, Für Gasflasche bis 11 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202906 |  | Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1x40/50 l Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung |
| 202916 |  | Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1 x 11 kg Propangas Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung |
| 510903 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 525753 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |