

# PRODUKTDATENBLATT

## XT10

TOPLINE ●●●


- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche.

 Ideal für antriebsstarke Maschinen.



Typenbezeichnung	XT10
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	206260
GTIN	4011890056127
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,180 kg
Produktabmessung	230 x 1,9 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	1,9 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A46U9BF1432
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890056288
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,500 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	<a href="https://youtu.be/b8oTFAC9dMo">https://youtu.be/b8oTFAC9dMo</a>