



## Technische Daten

26.06.2023

2-Komponenten Polyurethan Gießharz  
RELICON PUR 33

### Resin-33-SF-N

Artikelnummer: 435-12118

Material:	Polyurethanharz (PUR)
Farbe:	Grün (GN)
Betriebstemperatur :	-25 °C bis +120 °C
Lagertemperatur:	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit:	48 Monate
Dichte:	1.37 g/cm <sup>3</sup> , 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Härte Shore-D:	65±5
Viskosität:	4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Halogenfrei:	Ja
Topfzeit:	43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C
Schlagfestigkeit (Joule):	26 kJ/m <sup>2</sup>

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.