


Synergy 21 LED Objekt Strahler 140W IP52 nw V2



SYNERGY 21



kwh/1000h:	140,00
Lumen:	12600
Watt:	140,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C




Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz (Aktives thermisches Derating)
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Einscheibensicherheitsglas
rostfreie Montageplatte
Kabel H05RNF
PF>90%
Betriebsspannung: > AC 207-253V
LED: 2*70Watt Highpower Chip
Netzteil: 2 interne Highpower Netzteile
Abstrahlwinkel: 120°
Lumen: 13300lm
Effizienz: 95Lm/Watt
Neutralweiß: 4500K ±250
CRI: Ra>80
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Gehäuse: Alu Spritzguss in schwarz
Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C
Schutzklasse: IP52, nicht für aussen geeignet
Abmessungen: 60*29*21,7 cm (12 cm ohne Bügel)

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 140

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	600*290*217
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4500
Lumen:	13300
Schutzklasse:	IP52
Volt:	230
Gewicht:	11.5 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder*
113414	Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder*
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black