

Artikelnummer: 94574

Kurzbeschreibung: Transportwagen van licht metaal, zonder deksel, 560 l



Langbeschrijving: Transportwagen van licht metaal, zonder deksel,; Zeer stevig van corrosievrij aluminiumlegering AlMg3 en AlMgSi volgens DIN 1725/1 en DIN 1745/1. De wanden zijn met trapeziumvormige ribben verstevigd. Alle transportwagens zijn voorzien van vervangbare kwaliteitswielen. De wielen zijn van massief rubber, stalen wielvorken, rollagers en afdekkappen. De 2 zwenkwielen zijn standaard met rem uitgevoerd, vlg. DIN EN 1757-3. De diameter van het wiel is afgestemd op het draagvermogen van de wagen (zie tabel) Polyamide wielen en oplossingen op maat op aanvraag.

- 223 liter
- afm. inw.: l 700 x b 550 x h 580 mm. Totale hoogte: 740 mm
- wiel-a~ 100 mm
- 322 liter
- afm. inw.: l 960 x b 550 x h 610 mm. Totale hoogte: 770 mm
- wiel-a~ 100 mm
- 415 liter
- afm. inw.: l 1000 x b 640 x h 650 mm. Totale hoogte: 845 mm
- wiel-a~ 125 mm
- 430 liter (Wand en bodem geperforeerd a~ 10 mm)
- afm. inw.: l 1100 x b 600 x h 650 mm. Totale hoogte: 845 mm
- wiel-a~ 125 mm
- 560 liter
- afm. inw.: l 1250 x b 650 x h 680 mm. Totale hoogte: 870 mm
- wiel-a~ 125 mm
- 656 liter
- afm. inw.: l 1250 x b 700 x h 750 mm. Totale hoogte: 945 mm
- wiel-a~ 125 mm
- 945 liter
- afm. inw.: l 1500 x b 900 x h 700 mm. Totale hoogte: 970 mm
- wiel-a~ 200 mm

