

# Höhenverstellbare TV-Deckenhalterung, neig- und schwenkbar

Für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 50 kg, für Decken und Dachschrägen, 360° schwenkbar, 0° bis 25° neigbar, 1060 bis 1560 mm höhenverstellbare Teleskopstange, +/- 3° horizontal justierbar, schwarz

Part No.: **462204**

EAN-13: 0766623462204 | UPC: 766623462204

## Merkmale:

- Für Fernseher von 37" bis 70" und bis zu 50 kg
- 0 bis 25° neigbar, 360° schwenkbar und nach Montage +/- 3° horizontal justierbar für optimalen Betrachtungswinkel
- Deckenplatte bis zu +/- 60° winkelbar zur Montage an Decken und Dachschrägen
- Teleskopstange ausziehbar von 1060 bis 1560 mm
- Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Integrierter Kabelkanal für aufgeräumte Optik
- Einfache Montage und Deckeninstallation
- Spart Platz an der Wand und im Raum; ideal für Konferenzräume, Lobbys, Klassenräume, Digital Signage, Videoüberwachung und mehr
- Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
- 10 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Allgemein:

- Geeignet für flache und curved Displays von 37" bis 70"
- Traglast: 50 kg
- Schwenkbar: +/- 180°
- Neigbar: 0 bis 25°
- Höhenverstellbar an Teleskopstange: 1060 bis 1560 mm
- Nach Montage horizontal justierbar: +/- 3°
- Deckenplatte verstellbar an geraden und schrägen Decken: +/- 60°
- Maximale Gesamtabmessungen: (L x B x H): 435 x 680 x 1778 mm
- Stangendurchmesser oberer Teil: 48 mm
- Stangendurchmesser unterer Teil: 40 mm
- Deckenplattenbreite: 200 mm
- Gewicht: 7 kg
- VESA-Standards: 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

Lieferumfang:

- Höhenverstellbare TV-Deckenhalterung, neig- und schwenkbar
- Montagematerial und Anleitung



