

## Datenblatt

### IM 208DP, PROFIBUS-DP-Master (208-1DP01)

#### Technische Daten

<b>Artikelnr.</b>	<b>208-1DP01</b>
Bezeichnung	IM 208DP, PROFIBUS-DP-Master
<b>Allgemeine Informationen</b>	
Hinweis	-
Features	PROFIBUS-DP-Master 125 DP-Slaves ankoppelbar
<b>Stromaufnahme/Verlustleistung</b>	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	450 mA
Verlustleistung	2 W
<b>Status, Alarm, Diagnosen</b>	
Statusanzeige	ja
Alarmer	ja, parametrierbar
Prozessalarm	ja, parametrierbar
Diagnosealarm	ja, parametrierbar
Diagnosefunktion	ja
Diagnoseinformation auslesbar	möglich
Versorgungsspannungsanzeige	keine
Sammelfehleranzeige	rote LED
Kanalfehleranzeige	keine
<b>Funktionalität Sub-D Schnittstellen</b>	
Bezeichnung	-
Physik	RS485
Anschluss	9polige SubD Buchse
Potenzialgetrennt	
MPI	-
MP2 (MPI/RS232)	-
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	-
<b>Gehäuse</b>	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene 35mm
<b>Mechanische Daten</b>	
Abmessungen (BxHxT)	25,4 mm x 76 mm x 78 mm
Gewicht	90 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
<b>Zertifizierungen</b>	
Zertifizierung nach UL508	ja