



Leírás:

5 literes, kék beosztásos ballonok, natúr színben, rendkívül vastag falú kivitelben, törésálló polietilénből

- a nagy, 50 mm átmérőjű nyílás segíti az egyszerű feltöltést, kiürítést és tisztítást
- elveszíthetetlen csavaros zárósapka
- derítőkannaként is jól használható
- zsírokkal, gyantákkal, lúgokkal, olajokkal és savakkal szemben nagymértékben ellenálló
- UV-sugárzás elleni védelem - hosszú élettartam
- menetes dugóval zárható nyílás leeresztő csapok és sarokszelepek becsavarásához (22 mm-es széles menet)
- kérésre kapható: egyedi gyártmány menetes dugónyílás nélkül, nyomás címkézés, egyedi beosztás és szín rendelhető
- külön tartozék: Leeresztő csapok (cikksz. 550100+560100), sarokszelepek (cikksz. 520100+520700)
- Pótalkatrészek: fogófül, ill. hordozófül, Ø 65 mm-es csavaros zárósapka és dugókészlet, amely menetes dugókból és 2 tömítésből áll
- élelmiszer-biztonságos, hőálló: -20 ° C és + 70 ° C között és biszfenol A (BPA) mentes
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 50 mm / a = menet belső átmérője = 65 mm
- átmérő d=167 mm / magasság ma=348 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	823310
GTIN	4007228823318
Vámtarifa	39233090
Csomagolási egység (PU)	5

szín	természetes
Térfogat L-ben	5
Súly (kg)	0,57
M x S x M (mm)	167 x 167 x 348

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	5
M x S x M (mm)	445 x 320 x 475

KE bruttó tömege, kg	3,25
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	24
Rétegek száma	4
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,05

Kartonok száma rétegenként	6
Súly (kg)	98,0