

## WSM

### Fahrradständer

#### Multiparker 8158

Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1400 x 390 mm, 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 185646

## WSM Fahrradständer Multiparker 8158

### Fahrradständer






- Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1400 x 390 mm
- 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel in M-Form mit 350 mm Radabstand
- Konstruktion aus Stahl (verschraubt) mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- zum Aufdübeln
- Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Lieferung inklusive Montagematerial
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung
Zweiradständertyp	Fahrradständer	Aufstellung/Montage	Boden
Höhe	415 mm	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Länge	1400 mm	Material	Stahl
Tiefe	390 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Reifenbreite	55 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Einstellplätze Anzahl	2 x 4	Ausführung	platzsparend durch

		abwechselnde Tief-/Hochstellung
Nutzung	beidseitig	Lieferumfang inklusive Montagematerial
Einstellbügel Form	M-Form	Anlieferung zerlegt
Radabstand	350 mm	Gewicht 25 kg

### Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
306339		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 27 l, Höhe 430 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion geschlossen
531400		Fluchtwegschild, Sammelstelle, Dreiecksschild, aus Aluminium, Oberfläche reflektierend, Höhe x Breite 400 x 400 mm
532192		Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt