

Gedore

GEDORE 3550-UK-LS4

Drehmomentschlüssel

TORCOFLEX UK Set 1/2" 40-

200 Nm

Artikelnummer: 247587

GEDORE



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Hebel-Umschaltknarre	Nonius Nm	1 N·m
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017

Gesamtbreite [mm]	44 mm	Gesamtlänge [mm]	499 mm
Stückliste (Text)	Werkzeug-Sortiment	Inhalt (Anzahl Stück)	5
Präzision +/-	+/- 3 %	Kopfbreite 1 [mm]	42,5 mm
1000 V isoliert	nein	Antriebsvierkant [metrisch]	12,5 mm
Skalentyp	Mono	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	21,3 mm
VDE zertifiziert	nein	Kopfhöhe 1 [mm]	22 mm
Drehmoment (max.) [N·m]	200 N·m	REACH Registrierung vorhanden	nein
Antriebsvierkant [zöllig]	1/2 Zoll	Drehmoment (min.) [N·m]	40 N·m
Gesamthöhe [mm]	44 mm	Festeinstellung	nein
Netto-Gewicht [kg]	2,398 kg	Gewicht	2,36 kg
Anzugsrichtung	rechts		