

## Contenitore per materiali riciclabili Capacità 100 litri

Asse estraibile sul lato posteriore con ruote di plastica per un'elevata stabilità e facilità di trasporto. Coperchio a cerniera completamente rimovibile per un facile svuotamento.

- Contenitore in polipropilene, beige
- Coperchio a cerniera in polipropilene in 6 colori assortiti

Capacità l	100	
A x l x P mm	850 x 530 x 510	
Coperchio	beige	658245
	verde	658256
	blu	658267
	giallo	658278
	rosso	503893
	nero	503895
		---

Da aggiungere all'ordine		
Sacchi in plastica da 170 litri	768731	---
UV = 200 pezzi		

## Contenitori per rifiuti Capacità 57 o 80 litri

### Ignifugo

Ideale per l'uso interno ed esterno. Resistente al caldo e al freddo, con la parte superiore appoggiata e la ribalta chiusa ignifugo e tagliafuoco. Ribalta con chiusura automatica antiodore, con dispositivo di fissaggio per il sacco dei rifiuti.

- Polietilene resistente agli urti, beige o nero

[1] Con fessura a ribalta da un lato

[2] Con fessura a ribalta su due lati, inserto posacenere acciaio parte superiore

> Sacchi rifiuti adatti a pagina 222.

Versione	[1]	[2]	[1]	[2]
Capacità litri	57	80	57	80
Alt. mm	930	1070	965	1075
Ø mm	390	455	395	460
beige	688202	688213	688246	688257
nero	103592	103593	-	-
	---	---	---	---

## Contenitore per rifiuti speciale Capacità 73 o 95 litri

- Lamiera acciaio, zincato, verniciato a polvere
- 2 maniglie laterali

### [1] Contenitore panni pulizia sporchi

- Ribalta antincendio con chiusura automatica
- Parte superiore rimovibile per facile svuotamento

### [2] Contenitore rifiuti

- Parte superiore rimovibile, 2 fessure a ribalta, chiusura automatica
- Contenitore interno estraibile lamiera acciaio, zincato

### [3] Contenitore rifiuti

- Parte superiore fissa con 2 fessure a ribalta, chiusura automatica
- Contenitore lamiera acciaio, zincato e verniciato a polvere in tinta con il corpo, estraibile front. per facile svuotamento

Versione	[1]	[2]	[3]
Capacità litri	60	95	95
Alt. x largh. x prof. mm	680 x 400 x 600	870 x 450 x 450	870 x 450 x 450
rosso RAL 3000	522780	-	-
giallo segn. RAL 1003	-	118112	118115
allum. brill. RAL 9006	-	118114	118116
	---	---	---
acciaio inox	524680	-	-
	---	---	---

5

ANNI DI  
GARANZIA



[1]



SELBSTLÖSCHEND

[1]



[1]

DIN 4102

