

**Artikelnummer:** 129837

**Kurzbeschreibung:** Paletten-Fahrgestell,  
verschwei sster erhöhter Ladefläche,  
Polyamidreifen, 1230 x 830 mm

**Langbeschreibung:** Paletten-Fahrgestell,  
verschwei sster erhöhter Ladefläche,  
Polyamidreifen, 1230 x 830 mm: Grundrahmen  
Winkelstahl (50/50/5 mm). Lenkrollen mit  
Polyamidreifen, Gehäuse verzinkt, Feststeller an  
den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN  
1757-3. Bockrollen (nicht drehbar), mit  
Polyamidreifen, Gehäuse verzinkt. Mit Fangtellern  
auf allen Ecken zum sicheren Beladen der Paletten-  
Fahrgestelle. Pulverbeschichtet in Enzianblau  
(RAL5010). Ladefläche: 1230 x 830 mm

Außenma ße: 1300 x 900 mm  
Ladeflächenhöhe: 650 mm

Rad a ße: 200 mm  
Eigengewicht: 55 kg



Tragkraft: 1.200 kg  
Radmaterial: Polyamid

**EAN/GTIN:** 4250448501089