

META

rayonnage à palettes - rayonnage suivant MULTIPAL

hauteur x largeur x profondeur 4400 x 1910 x 1100 mm, charge max. par tablette 2215 kg, 6 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 1000 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 223685



Das Lagersystem



META Ray. à palettes MULTIPAL

Rayonnage suivant

rayonnage à palettes - rayonnage suivant

- hauteur x largeur x profondeur 4400 x 1910 x 1100 mm
- charge maximale par élément 4430 kg
- charge max. par tablette 2215 kg
- largeur x profondeur compartiment 1825 x 1100 mm
- 6 emplacements (lisse incl.)
- entreposage longitudinal

- force par palette 1000 kg
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | type tablette/niveau | traverses |
| type de rayonnage | rayonnage à palettes | stabilité des tablettes / niveau | profilés en caisson fermés |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | hauteur de compartiment | 1950 mm |
| matériau | acier | largeur de compartiment | 1825 mm |
| hauteur | 4400 mm | profondeur de compartiment | 1100 mm |
| largeur | 1910 mm | surface de montant | galvanisé |
| profondeur | 1100 mm | surface de traverses | finition peinture époxy |
| charge maxi par tablette | 2215 kg | couleur traverse | orangé rouge // RAL2001 |
| charge maxi par élément | 4430 kg | exécution couleur | orangé rouge/galvanisé // RAL2001 |
| emplacement | 6 pièce | volume de livraison | rayonnage suivant avec 1 échelle avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre |
| niveaux de stockage | 3 pièce | livraison | démonté |
| entreposage | longitudinal | conseil d'utilisation charge max | des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément |
| utilisation | unilatéral | certification RAL-RG | RAL-RG 614/1 (21) |
| nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce | Poids | 71,3274 kg |

Accessoires

223682



rayonnage à palettes - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 4400 x 1995 x 1100 mm, charge max. par tablette 2215 kg, 6 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 1000 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213058 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm |
| 216175 |  | caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1040 x 620 x 510 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 991754 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |