

## Hansa plafonnier DEL Alu Connect



DEL, 36 W, pas interchangeable, couleur lumineuse blanc lumière du jour à blanc chaud, température de peinture 3100 - 7000 kelvins, puissance d'éclairage et température de couleur réglables en continu via la télécommande, avec fonction mémoire, hauteur x longueur x largeur 60 x 1180 x 110 mm, coloris argent



**Numéro d'article: 240011**



### plafonnier DEL





- pour montage au plafond direct ou suspendu, uniquement usage intérieur
- DEL, 36 W, pas interchangeable
- couleur lumineuse blanc lumière du jour à blanc chaud, température de peinture 3100 - 7000 kelvins
- puissance d'éclairage et température de couleur réglables en continu via la télécommande, avec fonction mémoire
- portée max. de la télécommande 30 m
- hauteur x longueur x largeur 60 x 1180 x 110 mm
- coloris argent
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- volume de livraison : télécommande sans pile
- un éclairage peut être commandé seul ou comme faisant partie d'un groupe (3 canaux/groupes disponibles sur la télécommande)

- plusieurs plafonniers peuvent être reliés en série

## Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	autonomie	20000 h
type de lampe	plafonnier DEL	avec variateur	oui
installation	montage au plafond	fonction lampe	variable, température de couleur réglable, fonction mémoire
type d'ampoule	DEL	portée de la télécommande	30 m
couleur lumineuse	blanc lumière du jour à blanc chaud	hauteur	60 mm
température de peinture	3100-7000 kelvins	longueur	1180 mm
luminance	620	largeur	110 mm
flux lumineux	2800	indice de protection IP	20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
rendement lumineux		couleur	argent
index de rendu de couleur (IRC)	>80	alimentation	
Classe d'efficacité énergétique	E	volume de livraison	télécommande sans pile
consommation d'énergie pondérée		Numéro d'enregistrement DEEE	DE87155287
DEL	oui	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
puissance ampoule	36 W	Marque selon le registre allemand	Hansa
ampoule remplaçable	pas interchangeable	Poids	2,195 kg

## Cela s'adapte aussi ...

218292		cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm
219520		plante artificielle bambou, hauteur 1200 mm, plante en polyester, fût en bois, pot en plastique en noir
229958		tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur pratique, cadre en aluminium anodisé
236155		pot à plantes en forme de colonne, forme rond avec silhouette courbée, en polyéthylène en comme blanc de sécurité RAL9003, hauteur x diamètre 900 x 510 mm, contenance 35 l