

feuillard de cerclage en polyester

longueur x largeur 1100 m x 13 mm, noyau de roulette Ø 76 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 3750 N, Stabilité accrue grâce à fils collés



Numéro d'article: 509625

Ruban adhésif en polyester

Collé

feuillard de cerclage en polyester

- longueur x largeur 1100 m x 13 mm
- noyau de roulette Ø 76 mm
- résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 3750 N
- Stabilité accrue grâce à fils collés

Détails techniques




type d'emballage	feuillard de cerclage	largeur	13 mm
matériau de finition	fils collés	longueur	1100 m
diamètre de noyau de rouleau	76 mm	Poids	7,5 kg
résistance à la déchirure	3750 N		

Accessoires






100119



dérouleur, pour feuillard en polyester, pour largeur de feuillard 13 - 19 mm, pour roulettes avec noyau 76 mm, en noir

208430		dispositif de serrage, pour feillard en polyester, pour largeur de feillard 13 - 19 mm
208450		boucles métalliques pour feillage en polyester et de cerclage, convient pour la largeur du feillard 13 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
208719		dérouleur, pour feillard en polyester, pour largeur de feillard 13 mm, pour roulettes avec noyau 76 mm, soubassement 2 roues, en rouge

Cela s'adapte aussi ...

216108		cornière de protection, En caisse carton coloris marron, recyclables à 100 %, Section 35 x 35 mm, longueur 1600 mm, épaisseur de matériau 3 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
227306		cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 58 mm, avec chargeur pour lames de rechange
531546		film de protection pour palettes, longueur x largeur 1600 x 1200 mm, En polyéthylène épaisseur 25 µm, en transparent