

PAVOY

armoire à portes coulissantes

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 856861



PAVOY Armoire à portes coulissantes Basis

armoire à portes coulissantes


- Convient pour couloirs étroits et petites pièces
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm
- structure en acier soudée
- double porte coulissante
- portes coulissantes sur roulement à billes
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 17 mm
- avec poignée encastrée

- verrouillable avec serrure à cylindre
- verrouillage commun des portes
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| type de meuble | armoire | système de fermeture | serrure à cylindre |
| type d'armoire | armoire d'atelier | fonction de fermeture | verrouillage commun des portes |
| convient pour (secteurs) | couloirs étroits et petites pièces | soubassement | socle |
| conducteur d'électricité | non | matériau | tôle d'acier |
| type de porte | double porte coulissante | tablette réglable au pas | 17 mm |
| hauteur | 1950 mm | couleur de la tablette | comme couleur du corps |
| largeur | 1000 mm | surface de tablette | finition peinture époxy |
| profondeur | 500 mm | cloison de séparation médiane | non |
| équipement armoire | tablettes | verrouillable | oui |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | poignée | poignée encastrée |
| type tablette/niveau | tablette en acier | roulant | non |
| charge tablette | 80 kg | certification | GS // TÜV |
| hauteurs de classeurs | 5 pièce | garantie | 10 années |
| surface de corps | finition peinture époxy | Poids | 70 kg |
| surface de face avant | finition peinture époxy | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 856974 |  | tablette en acier pour armoire à portes coulissantes, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, force 80 kg, en acier avec laquage |
|--------|---|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 146393 |  | cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 664077 |  | chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE |