

Feuille de données du produit



Article N°: 6834 Chariot à plateforme élévatrice

Equipements de manutention



En acier soudé, revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. Dossier de poussée fixe boulonné, pompe hydraulique à pédale. Vitesse de descente réglable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage en polyuréthane, moyeu à roulement à billes. Roues pivotantes avec freins.

Détails techniques:

Charge totale (kg)	750
Hauteur de levée (mm)	442 - 1000
Longueur de surface utile (mm)	1010
Largeur de surface utile (mm)	520
Longueur totale (mm)	1275
Largeur totale (mm)	520
Type de pneu	Polyuréthane
Roues (mm)	150
Poids (kg)	120
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	2
Code douanier	84279000
GTIN	4017976068343