

Artikelnummer: 91995

Kurzbeschreibung: Plattenwagen mit zweiseitiger Auflagefläche, 1680 x 880 mm

Langbeschreibung: Plattenwagen mit zweiseitiger Auflagefläche: Mit dem Plattenwagen lassen sich große, sperrige und schwere Platten jeglicher Art leicht bewegen oder können auf dem Wagen zwischengelagert werden. An den Auflageenden ist eine Abrutschkante angeschweißt, die ein Abrutschen der aufgestellten Platten verhindert. Grundrahmen aus Rechteckrohr und Winkelstahl Lenk- und Bockrollen mit Vollgummi-Schwerlast-Elastikbereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt Auflage- und Anlageflächen mit schwarzem Hohlkammer-Gummiprofil versehen

pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010) Anlagehöhe: 1300 mm Räder: 200 mm Tragkraft: 1200 kg Auflassenbreite: 880 mm Ladefläche: B 430 x H 350 mm Gesamthöhe: 1700 mm Auflassenlänge 1680 mm Ladefläche 1680 mm lang, 78 kg Eigengewicht



EAN/GTIN: 4250448503465